


cavo di collegamento SBOA-K20CP-WS

Codice prodotto: 548823

FESTO

Per sistemi a videocamera compatta SBOI-Q-... und SBOC-Q-...



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 60 V
Grado di protezione	IP65 IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Connessione elettrica	Connettore maschio angolare / femmina diritto
Composizione cavo	2x0,24+2x0,34+0,49
Diametro cavo	5,5 mm
Lunghezza cavo	2 m
Fissaggio	Con ghiera
Colore rivestimento del cavo	Grigio chiaro
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	Ottone PUR Nichelato
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	PUR
Informazioni sui materiali, contatti	Bronzo / Ottone dorato