

cavo SBOA-K20CP-SUP

Codice prodotto: 548824

FESTO

Per sistemi a videocamera compatta SBOI-Q-... und SBOC-Q-...



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	Con ghiera
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Connessione elettrica	Connettore maschio diritto / femmina diritto / femmina diritto
Intervallo tensione d'esercizio CC	≤ 60 V
Lunghezza cavo	2 m
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Diametro cavo	5,5 mm
Composizione cavo	2x0,24+2x0,34+0,49
Grado di protezione	IP65 IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-5 ... 80 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale rivestimento del cavo	PUR
Colore rivestimento del cavo	Grigio chiaro
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso Ottone PUR Nichelato
Materiale contatti a innesto	Bronzo / Ottone dorato