


# controllore di finecorsa CPX-CMPX-C-1-H1

Codice prodotto: 548931

FESTO

Per terminale elettrico modulare CPX.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni P x L x A	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnosi	Diagnosi per modulo Tramite display locale a 7 segmenti
Numero max. dei moduli	10
Display	Display a sette segmenti
Elementi di comando	3 pulsanti
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Intervallo della tensione di carico CC	20 ... 30 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Tensione di carico nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	80 mA
Corrente di carico ammissibile	2,5 A
Resistenza agli urti continui a norma DIN/IEC 68 Parte 2-29	Collaudato con grado di severità 2
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Umidità relativa dell'aria	5 - 95 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 A norma IEC 60529
Resistenza alle vibrazioni in conformità DIN/IEC 68 parte 2-6	Collaudato con grado di severità 2
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	140 g
Assi per linea	1
Numero linee assi	1
Connessione elettrica, Control-Interface	Connettore femmina M9 5 poli
Lunghezza cavo	≤ 30 m
Control-Interface	digitale Bus CAN con protocollo Festo Resistenza terminate integrata
Materiale del corpo	PA rinforzato