


# Controllore motore SEC-ST-48-6-P01

Codice prodotto: 548945  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per motore passo-passo.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Modo operativo controller	Bipolar-Chopper-Driver
Modo operativo	1/32 passi, 6400 passi/giro
Limitazione di corrente regolabile	0 o 70 mediante commutatore Dip
Impostazione passi	Mediante commutatore DIP
Regolazione corrente nominale	Interruttore DIP
Frequenza max. dei passi	40 kHz
Corrente nominale	1,25 ... 6 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Omologazione	C-Tick
Peso	660 g
Intervallo di lavoro ingresso logico	4 ... 6 V 20 ... 26 V
Connessione elettrica	Morsetto a vite
Fissaggio	Con guida profilata