


interfaccia elettrica VABE-S6-1LF-C-A8-E

Codice prodotto: 549043

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina M12x1/4 poli Connettore maschio M12x, 4 poli
Numero max. bobine	8
Numero di slave per dispositivo	2
Numero max. uscite	8
Numero max. ingressi	8
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	850 g
Connessione elettrica	Fieldbus Con CPX
Intervallo d'indirizzamento	1 ... 31 (0) Regolazione mediante dispositivo indirizzamento interfaccia AS
Separazione galvanica interfaccia Fieldbus	Fotoaccoppiatore
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR PUR
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso PA