


nodo multipolare VABE-S6-LT-C-S6-R5

Codice prodotto: 549046

FESTO

Per unità di valvole VTSA e VTSA-F.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	12 con valvole monostabili 6 con valvole bistabili
Corrente totale max.	10 A
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	760 g
Numero connessioni elettriche	6
Connessione elettrica	Multipolare 5 poli M12 Connettore maschio
Materiale testata	PA
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso