


coperchio VAEM-S6-C-S10-R5

Codice prodotto: 549049

FESTO

Possono essere collegate 20 valvole monostabili o 10 bistabili.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	10 con valvole bistabili 20 con valvole monostabili
Corrente totale max.	10 A
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	230 g
Numero connessioni elettriche	10
Connessione elettrica	5 poli M12 Connettore maschio
Materiale del corpo	PA