


piastra di alimentazione verticale

VABF-S1-1-P1A3-G38

Codice prodotto: 549100

FESTO

Per unità di valvole VTSA , configurazione degli attacchi a norma 5599-1, 5599-2, per il montaggio tra sottobase accoppiabile e valvola.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	42 mm
Basato sulla norma	ISO 5599-1
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Montaggio pneumatico verticale	Alimentazione pneumatica alternativa per 1
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Portata nominale normale	1.300 l/min
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sui serbatoi semplici di pressione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	340 g
Fissaggio montaggio verticale	Su sottobase accoppiabile Su sottobase singola
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso