



# Regolatore di portata unidirezionale VFOV-LE-G18-Q4

Codice prodotto: 549155

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Regolatore di portata unidirezionale, in scarico
Attacco pneumatico 1	QS-4
Attacco pneumatico 2	G1/8
Tipo di azionamento	manuale
Elemento di regolazione	Manopola
Tipo fissaggio	filettata
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	0 ... 260 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	130 ... 230 l/min
Pressione di esercizio	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Posizione di montaggio	qualsiasi
Portata normale in direzione di strozzatura 6 -> 0 bar	0 ... 325 l/min
Portata normale in direzione di non ritorno 6 -> 0 bar	300 ... 410 l/min
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 40 °C
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Max. coppia di serraggio	3 Nm
Peso	10 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, manopola	PA rinforzato
Informazioni sui materiali, vite cava	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato
Informazioni sui materiali, anello di smontaggio	POM
Informazioni sui materiali, attacco orientabile	PA rinforzato