


# riduttore EMGA-40-P-G5-SST-42

Codice prodotto: 549429

★ Core product range

Adatto per motori passo-passo.

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	40 mm
Dimensioni flangia motore	42 mm
Gioco torsionale	0,25 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	5:1
Numero di giri max. ingresso	18.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	14 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,019 kgcm <sup>2</sup>
Coppia max. di serraggio	22 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	1 Nm/arcmin
Peso	350 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	40G
Interfaccia riduttore, motore	42A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS