

blocchetto di collegamento VABM-C7-12W-G18-7

Codice prodotto: 549653

FESTO

Per elettrovalvola VOVG, con servopilotaggio esterno.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max. posti valvola	7
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso	182 g
Attacco servopilotaggio 12	M3
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	M7
Attacco pneumatico 3	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica