

bobina


MD-2-24VDC-PA

Codice prodotto: 549903

★ Core product range

Per tensione continua, senza connettore.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Durata dell'inserimento	100 %
Valori caratteristici bobina	24 V cc: 6,8 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 50 °C
Coppia di serraggio max., raccordo	0,5 Nm
Peso	110 g
Connessione elettrica	A norma DIN EN 175301-803
Fissaggio	Con dado zigrinato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale bobina	Duroplast Rame Acciaio
Materiale avvolgimento	Rame