


connettore con cavo KMYZ-4-2,5-B-EX

Codice prodotto: 550481

FESTO

Combinazione di collegamento MSZB e MSZC.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Classificazione marittima	vedi certificato
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M2
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	34,5 g
Connessione elettrica	Connettore femmina angolare Cavo Forma quadrata MSZB
Intervallo tensione d'esercizio CC	3 ... 36 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	1 A
Resistenza alle scariche elettriche	900 V
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Standard
Composizione cavo	2x0,35
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	PA
Materiale contatti a innesto	Bronzo