

blocco batteria CPE18-3/2-PRS-3/8-10


Codice prodotto: 550576

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

[Per valvole CPE.](#)

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensione modulare | 26 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero max. posti valvola | 10 |
| Numero max. zone di pressione | 2 |
| Pressione di scoppio | 5 MPa 50 bar 725 psi |
| Pressione d'esercizio Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | -0,9 ... 10 bar |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -5 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Coppia di serraggio max., fissaggio valvola | 2 Nm |
| Peso | 908 g |
| Fissaggio blocco di collegamento | Con foro passante |
| Fissaggio valvola | Con filetto femmina |
| Attacco pneumatico 1 | G3/8 |
| Attacco pneumatico 3 | G3/8 |
| Attacco pneumatico 5 | G3/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Lega di alluminio per lavorazione plastica |