

fascetta stringitubi PQ-RK-28-B

Codice prodotto: 550599

FESTO

Per l'alloggiamento di tubi con 12, 15, 18, 22 e 28 mm di diametro esterno, colore bianco, a norma RoHS.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	25 mm
Dimensioni contenitore	1
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Peso	8,4 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS