

# blocco batteria CPE10-3/2-PRS-1/4-9-NPT

Codice prodotto: 550608

FESTO

Per valvole CPE.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	16 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	9
Numero max. zone di pressione	2
Pressione di scoppio	5 MPa 50 bar 725 psi
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	23 ... 122 °F
Temperatura ambiente	23 ... 122 °F
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,9 ft-lbf
Peso	13,405 oz
Fissaggio blocco di collegamento	Con foro passante
Fissaggio valvola	Con filetto femmina
Attacco pneumatico 1	1/4 NPT
Attacco pneumatico 3	1/4 NPT
Attacco pneumatico 5	1/4 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica