

blocco batteria CPE18-3/2-PRS-3/8-4-NPT

Codice prodotto: 550621

Classic - non utilizzare per nuovi progetti

[Per valvole CPE.](#)

Sono disponibili delle alternative moderne digitando le prime quattro cifre del codice di tipo nel campo di ricerca.

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	26 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	4
Numero max. zone di pressione	2
Pressione di scoppio	5 MPa 50 bar 725 psi
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	23 ... 122 °F
Temperatura ambiente	23 ... 122 °F
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	1,5 ft·lbf
Peso	14,91 oz
Fissaggio blocco di collegamento	Con foro passante
Fissaggio valvola	Con filetto femmina
Attacco pneumatico 1	3/8 NPT
Attacco pneumatico 3	3/8 NPT
Attacco pneumatico 5	3/8 NPT
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica