

giunto
EAMC-30-35-9-12
Codice prodotto: 550996

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	9 mm
Diametro alloggiamento 2	12 mm
Taglia	30
Lunghezza nominale	35 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	6,1 kgmm ²
Coppia trasferibile	8,5 Nm
Peso	45 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS