



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	11 mm
Diametro alloggiamento 2	20 mm
Taglia	40
Lunghezza nominale	66 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	6.500 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	42,3 kgmm ²
Coppia trasferibile	21 Nm
Peso	139 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS