


giunto
EAMC-65-90-19-25
Codice prodotto: 551000

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	19 mm
Diametro alloggiamento 2	25 mm
Taglia	65
Lunghezza nominale	90 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	4.500 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	417 kgmm ²
Coppia trasferibile	85 Nm
Peso	535 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS