

# tubo in plastica PEN-16X2,5-GN

Codice prodotto: 551473

FESTO

Con tolleranza esterna, per raccordi a innesto QS, polietilene (non ammesso nella produzione di alimenti).



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	16 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	122 mm
Diametro interno	10,8 mm
Raggio min. di curvatura	57,5 mm
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condizioni di prova tubo	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 10 bar
Omologazione	TÜV
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,1029 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 16 mm
Colore	Verde
Durezza Shore	D 52 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	PE