


connettore maschio FBS-RJ45-PP-GS

Codice prodotto: 552000

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	30 mm
Altezza	72 mm
Lunghezza	22 mm
Peso	60 g
Indicazione sull'interfaccia Fieldbus	PROFINET
Specifiche cavo Ethernet	Tipo: CAT.5 Diametro singolo conduttore: max.1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7 fili 0,13 - 0,36 mm ² , 1 filo
Protezione contro contatti diretti e indiretti	Bassa tensione funzionale con isolamento affidabile (PELV)
Diametro ammissibile del cavo	5 ... 8 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 ... 70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco Nichelato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale contatti a innesto	Lega di rame nichelato e dorato