

# Cavo NESC-C-D1-5-C1

Codice prodotto: 552104  
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per unità operativa CDSA.](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il [Support Portal](#).



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Per applicazioni statiche
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-40 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Lunghezza cavo	5 m
Interfaccia cavo	Connettore Coninvers a 17 poli RJ45 Striscia di connettori a 11 poli
Fissaggio	Con tappo per cavo unilaterale
Colore rivestimento del cavo	Rosso
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)