


# riduttore EMGA-120-P-G3-SAS-140

Codice prodotto: 552198

FESTO

Adatto per servomotori.



## Foglio dati

| Caratteristica                          | Valore                  |
|---|-------------------------|
| Dimensioni flangia riduttore            | 120 mm                  |
| Dimensioni flangia motore               | 140 mm                  |
| Gioco torsionale                        | 0,12 deg                |
| Tipo di riduttore                       | Riduttore epicicloidale |
| Rapporto di trasmissione                | 3:1                     |
| Numero di giri max. ingresso            | 6.500 1/min             |
| Temperatura d'esercizio riduttore       | -25 ... 90 °C           |
| Conformità PWIS                         | VDMA24364-B2-L          |
| Grado di protezione                     | IP54                    |
| Coppia continua di uscita               | 115 Nm                  |
| Momento di inerzia di massa riduttore   | 2,63 kgcm <sup>2</sup>  |
| Coppia max. di serraggio                | 184 Nm                  |
| Grado di efficienza max.                | 98 %                    |
| Resistenza alla torsione                | 12 Nm/arcmin            |
| Peso                                    | 6.000 g                 |
| Interfaccia riduttore, albero di uscita | 120G                    |
| Interfaccia riduttore, motore           | 140A                    |
| Avvertenza sul materiale                | Conforme a RoHS         |