


riduttore EMGA-160-P-G3-SAS-140

Codice prodotto: 552200

FESTO

Adatto per servomotori.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	160 mm
Dimensioni flangia motore	140 mm
Gioco torsionale	0,1 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	3:1
Numero di giri max. ingresso	6.500 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	400 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	12,14 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	640 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	38 Nm/arcmin
Peso	18.000 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	160G
Interfaccia riduttore, motore	140A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS