

Cilindro rotondo DGS-25- -PPV-S6

Codice prodotto: 552394
Prodotto in esaurimento

FESTO


Con ammortizzazione regolabile su entrambi i lati.

Questo prodotto viene fornito esclusivamente dalla Società Festo Brasile.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2016. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 ... 500 mm
Diametro pistone	25 mm
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Costruzione	Pistone Stelo
Rilevamento posizione	Senza
Varianti	Guarnizioni resistenti a temperature fino a max. 120°C
Pressione d'esercizio	1 ... 12 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Corsa di decelerazione	16 mm
Forza teorica a 6 bar, in trazione	247 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	295 N
Attacco pneumatico	G1/8
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Acciaio zincato
Informazioni sui materiali, guarnizioni	FPM
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio temprato
Informazioni sui materiali, canna del cilindro	Acciaio fortemente legato