

blocchetto di collegamento VABM-C7-12G-G18-6

Codice prodotto: 552665

FESTO

Per elettrovalvola VOVG, con servopilotaggio esterno.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Numero max. posti valvola | 6 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Peso | 168 g |
| Attacco servopilotaggio 12 | M3 |
| Attacco pneumatico 1 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 3 | G1/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Lega di alluminio per lavorazione plastica |