


cavo a fibre ottiche SOOC-DS-P-M4-1-R15-S4

Codice prodotto: 552808
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per unità a fibre ottiche SOE4.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a riflessione diretta
Diametro min. dell'oggetto	0,1 mm
Cavo a fibre ottiche - particolarità	Precisione
Raggio d'azione (copertura)	65 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Ingombro testa	M4
Lunghezza cavo a fibre ottiche	1 m
Lunghezza bussole	40 mm
Raggio min. di curvatura	15 mm
Coppia di serraggio max.	2 Nm
Diametro esterno	1 mm
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale cavo a fibre ottiche	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III