


# cavo a fibre ottiche SOOC-DS-M-A11-2-R25

Codice prodotto: 552810

FESTO

Per unità a fibre ottiche SOE4.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a riflessione diretta
Diametro min. dell'oggetto	0,15 mm
Cavo a fibre ottiche - particolarità	Serie
Raggio d'azione (copertura)	130 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Ingombro testa	Rettangolo 19x25x6 mm
Lunghezza cavo a fibre ottiche	2 m
Raggio min. di curvatura	25 mm
Diametro esterno	2,2 mm
Materiale del corpo	Ottone Nichelato
Materiale cavo a fibre ottiche	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso