


cavo a fibre ottiche SOOC-DS-Q-2-R25

Codice prodotto: 552811
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per unità a fibre ottiche SOE4.](#)

[Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Procedimento di misurazione	Fix-focus
Diametro min. dell'oggetto	0,1 mm
Cavo a fibre ottiche - particolarità	Fix-focus
Raggio d'azione (copertura)	2 ... 10 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Ingombro testa	Rettangolo 13x19,6x5 mm
Lunghezza cavo a fibre ottiche	2 m
Raggio min. di curvatura	25 mm
Diametro esterno	2,2 mm
Materiale del corpo	ABS
Materiale cavo a fibre ottiche	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III