


cavo a fibre ottiche SOOC-TB-M4-1-R25

Codice prodotto: 552814

FESTO

Per unità a fibre ottiche SOE4.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a barriera unidirezionale
Diametro min. dell'oggetto	0,35 mm
Cavo a fibre ottiche - particolarità	Standard
Raggio d'azione (copertura)	400 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Ingombro testa	M4
Lunghezza cavo a fibre ottiche	1 m
Raggio min. di curvatura	25 mm
Coppia di serraggio max.	2 Nm
Diametro esterno	2,2 mm
Materiale del corpo	Lega di rame PVC Nichelato
Materiale cavo a fibre ottiche	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III