


cavo a fibre ottiche SOOC-DS-F-M4-2-R2

Codice prodotto: 552843

FESTO

Per unità a fibre ottiche SOE4.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Procedimento di misurazione	Sensore ottico a riflessione diretta
Diametro min. dell'oggetto	0,1 mm
Cavo a fibre ottiche - particolarità	Flessibile
Raggio d'azione (copertura)	130 mm
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Ingombro testa	M4
Lunghezza cavo a fibre ottiche	2 m
Raggio min. di curvatura	2 mm
Coppia di serraggio max.	2 Nm
Diametro esterno	1,3 mm
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale cavo a fibre ottiche	PE
Grado di protezione	IP66
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III