


# fissaggio a cerniera

## CRSBN-20/25

Codice prodotto: 552904

FESTO

Per cilindri rotondi CRDSNU, montaggio ammesso su testata anteriore o posteriore.



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	20/25
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	228 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale anello di fissaggio	Acciaio fortemente legato
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale perno	Acciaio fortemente legato
Materiale supporto	PE
Materiale dado	Acciaio fortemente legato
Materiale viti	Acciaio fortemente legato