


filtro per il vuoto

VAF-DB-1/2

Codice prodotto: 553141

FESTO

Per la filtrazione di particelle di impurità.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Verticale
Grado di filtrazione	80 µm
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 0 bar
Indicazione sulla pressione d'esercizio	Applicazione solo in sistemi per il vuoto aperti
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Coppia di serraggio max.	20,5 Nm
Peso	162 g
Fissaggio	Montaggio in linea Con supporto piatto / a parete
Attacco pneumatico	G1/2
Attacco per il vuoto	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	PE
Materiale del corpo	PP rinforzato
Materiale tazza	PA
Efficienza dell'impulso di espulsione	≤ 7 bar