

kit soffietto DADB-S1-50-S251-300

Codice prodotto: 553489

FESTO

Per cilindri a norma ISO 6432.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	57 mm
Taglia	50
Corsa	251 ... 300 mm
Prolungamento dello stelo	88 mm
Forma	Rotonda
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Kit soffietti Con scarico convogliato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5a
Resistenza ai fluidi	Polveri Trucioli Oli Grassi Benzine
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	131 g
Fissaggio	Con perno filettato Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale adattatori	PA rinforzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale soffietto	NBR
Materiale perni filettati	Acciaio inossidabile fortemente legato