

# tubo in plastica PAN

Codice prodotto: 553610

FESTO

Si prega di rispettare la quantità minima per l'ordine.



## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4 ... 16 mm
Diametro interno	2,5 ... 12 mm
Conforme alla norma	DIN 73378-PA12-PHL
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 35 bar
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Olio minerale
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Colore	Blu Marrone Giallo Verde Neutro Rosso Nero Argento Bianco
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	Poliammide 12 TPE-A