

# tubo in plastica PAN-16X2-GE

Codice prodotto: 553935

FESTO

Con tolleranza esterna, ad elevata resistenza termica e meccanica.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	16 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	94 mm
Diametro interno	12 mm
Raggio min. di curvatura	67 mm
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Omologazione	TÜV
Certificato ente preposto	B 013277 0506 00
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,092 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 16 mm
Colore	Giallo
Durezza Shore	D 55 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	TPE-A