

Linea di connessione NEBV-H1G2L-P-0.5-LE2

Codice prodotto: 554029

FESTO

für Magnetventile MH1, ohne LED.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Caratteristica cavo | Für statische Anwendungen |
| Protezione contro l'inversione di polarità | no |
| Indicatore stato di commutazione | LED giallo |
| Intervallo tensione di esercizio ca | 4,5 ... 26,4 V |
| Intervallo tensione di esercizio cc | 4,5 ... 26,4 V |
| max. corrente di uscita | 2.000 mA |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Classe di resistenza alla corrosione KBK | 4 |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura ambiente con posa cavi mobile | -5 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C |
| Peso | 12 g |
| Connessione elettrica | 2 conduttori Connettore diritto/cavo |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Tipo fissaggio | Clip |
| Codice colore, isolamento del filo | Pin 1 = nero Pin 3 = schwarz/rot |
| Avvertenza sul materiale | Senza rame e PTFE |
| Informazioni sul materiale del corpo (contenitore) | POM PUR |
| Informazioni sul materiale della guaina del cavo | PVC |