


# piastra di alimentazione verticale VABF-S1-2-P1A3-G12

Codice prodotto: 555785

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Larghezza  | 54 mm   |
| Basato sulla norma                                 | ISO 5599-1  |
| Posizione di montaggio                             | Qualsiasi   |
| Montaggio pneumatico verticale                     | Alimentazione pneumatica alternativa per 1  |
| Pressione d'esercizio Mpa                          | -0,09 ... 1 MPa   |
| Pressione d'esercizio                              | -0,9 ... 10 bar   |
| Pressione di ingresso 1                            | 0,5 ... 10 bar  |
| Pressione di ingresso 1 Mpa                        | 0,05 ... 1 MPa  |
| Pressione di ingresso 1 psi                        | 7,25 ... 145 psi  |
| Portata nominale normale                           | 2.800 l/min   |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 0 - nessuno stress da corrosione  |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Grado di protezione                                | IP65<br>NEMA 4  |
| Temperatura ambiente                               | -5 ... 50 °C  |
| Peso   | 605 g   |
| Fissaggio montaggio verticale                      | Su sottobase accoppiabile<br>Su sottobase singola                                     |
| Attacco pneumatico 1                               | G1/2  |
| Avvertenza sul materiale                           | Conforme a RoHS   |
| Materiale del corpo                                | Alluminio pressofuso  |