


Cavo motore NEBM-T1G6-T1G6-10

Codice prodotto: 556798

FESTO

[Per il collegamento di motore e controllore.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Grado di imbrattamento	3
Grado di protezione	In condizioni di montaggio IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Raggio min. di curvatura del cavo	60 mm
Composizione cavo	schermato 6 x 1 mm ²
Diametro cavo	8 mm
Lunghezza cavo	10 m
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)