


# Cavo encoder NEBM-T1G12-T1G12-10

Codice prodotto: 556799

FESTO

Per il collegamento di motore e controllore.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Caratteristica cavo	Adatto per portacavi
Grado di imbrattamento	3
Grado di protezione	In condizioni di montaggio IP65
Temperatura ambiente con cablaggio libero	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Raggio min. di curvatura del cavo	82 mm
Composizione cavo	schermato 5 x (2 x 0,34 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5mm <sup>2</sup>
Diametro cavo	11 mm
Lunghezza cavo	10 m
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, guaina del cavo	TPE-U(PUR)