


# sottobase accoppiabile VABV-S6-1Q-G12

Codice prodotto: 556989

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	43 mm
Resistenza alle vibrazioni	Prova pratica di trasporto con grado di precisione 2 a norma FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con grado di severità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Indicazione sulla dinamizzazione forzata	Frequenza di commutazione min. 1/mese
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	570 g
Attacco pneumatico 1	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	Alluminio pressofuso