


giunto EAMD-19-15-10-8X10

Codice prodotto: 557998

FESTO

Elemento di azionamento che tramette l'energia cinetica rotativa di un motore passo-passo o di un servo-motore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	10 mm
Diametro alloggiamento 2	8 mm
Taglia	19
Lunghezza nominale	15 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	10.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	0,445 kgmm ²
Coppia trasferibile	2 Nm
Peso	13 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS