


giunto
EAMC-42-66-11-12
Codice prodotto: 558313

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	11 mm
Diametro alloggiamento 2	12 mm
Taglia	42
Lunghezza nominale	66 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	6.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	45,5 kgmm ²
Coppia trasferibile	17 Nm
Peso	166 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS