


# connettore NPQM-D-Q10-E-P10

Codice prodotto: 558763

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Taglia   | Standard                                      |
| Diametro nominale  | 9 mm  |
| Forma  | Forma diritta                                 |
| Dimensioni contenitore                                   | 10  |
| Costruzione  | Principio Push-Pull                           |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 1,6 MPa                            |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 16 bar                              |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 232 psi                           |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso                |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Temperatura ambiente                                     | -20 ... 70 °C                                 |
| Peso   | 22,5 g  |
| Attacco pneumatico 1                                     | per tubo con diametro esterno 10 mm           |
| Attacco pneumatico 2                                     | per tubo con diametro esterno 10 mm           |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                               |
| Materiale del corpo                                      | Ottone nichelato                              |
| Materiale guarnizione                                    | NBR   |