


bussola a innesto NPQM-D-S4-E-P10

Codice prodotto: 558811

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Taglia | Standard |
| Diametro nominale | 2 mm |
| Forma | Forma diritta |
| Dimensioni contenitore | 10 |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | -13,775 ... 232 psi |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C |
| Peso | 2,8 g |
| Attacco pneumatico 1 | Diametro raccordo a innesto 4 mm |
| Attacco pneumatico 2 | Bussola a innesto QS-4 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale del corpo | Ottone nichelato |