


Giunto EAMC-30-35-8-9

Codice prodotto: 558903

FESTO

adatto per asse a sbalzo EGSA.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	8 mm
Diametro alloggiamento 2	9 mm
Dimensioni	30
Posizione di montaggio	qualsiasi
Max. numero di giri	12.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	6,06 kgmm ²
Momento torcente trasmissibile	5,1 Nm
Peso	45 g
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS