

# sottobase accoppiabile VABV-S2-2S-G12-T1

Codice prodotto: 560842

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	59 mm
Tipo di unità di valvole	44
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	610 g
Attacco pneumatico 2	G1/2
Attacco pneumatico 4	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	Alluminio pressofuso