



# piastra terminale VMPAL-EPL-SD44-IP40

Codice prodotto: 560941

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	43 mm
Lunghezza	107,3 mm
Numero max. posti valvola	32
Struttura unità di valvole	Taglie delle valvole intercambiabili
Numero max. bobine	32
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Pressione di pilotaggio	3 ... 8 bar
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP40
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	190 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Multipolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	44
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra terminale	Alluminio pressofuso PA rinforzato