


modulo di alimentazione VMPAL-SP-0

Codice prodotto: 560950

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Larghezza | 23,2 mm |
| Lunghezza | 107,3 mm |
| Funzione integrata | con sottobase di collegamento elettrico |
| Struttura unità di valvole | Taglie delle valvole intercambiabili |
| Pressione d'esercizio Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | -0,9 ... 10 bar |
| Pressione di pilotaggio MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pressione di pilotaggio | 3 ... 8 bar |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 3 - stress da corrosione elevato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso | 50 g |
| Attacco pneumatico 1 | per cartuccia da 20 mm |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale modulo di alimentazione | Lega di alluminio per lavorazione plastica PA rinforzato |